

Art.-Nr.: 10.01.12.04692

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Hauteur H	50,00 mm
Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide	Réglage de la hauteur sans outillage
Allongement Z	9,00 mm
Dimension (Lxl)	170x135
Plage de serrage [mm]	15,0 ... 85,0 mm
Forme	RAPIDE


VCMC-K1-QUICK 170x135x50 15-85

Le bloc de serrage VCMC-K1-QUICK est livré complètement monté. Le produit consiste en :

- Plateau de bridage avec réglage rapide
- Corps de base en aluminium
- Montage sur profil avec bridage mécanique

Pièces de rechange disponibles : plateau de bridage, cadre d'étanchéité, unité de serrage

Accessoire disponible : extension de la plage de bridage, unité de bridage

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L	171,00 mm
Largeur B	133,00 mm
Hauteur H1	167,50 mm
Hauteur H2	30,00 mm
Hauteur H	50,00 mm
Diamètre extérieur D1	56,0 mm
Espacement des trous X1	66,5 mm
Espacement des trous X2	44,0 mm

Données de construction VCMC-K1-QUICK 170x135x50 1

Art.-Nr.: 10.01.12.04692

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Plage de serrage [mm]	15,0 ... 85,0 mm

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.12.04692

**Données de commande des accessoires 10.01.12.04692**

Typ		Artikelnummer
Rallonge à six pans creux	VRL-S M20x1x35	10.01.12.04374
Accessoires-système de bridage	ZUB VCMC	10.01.12.04008
Unité de bridage	KLEM-EINH 69.5x35x12.5	10.01.12.04990

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.12.04692**

Typ		Artikelnummer
Unité de bridage	KLEM-EINH 69.5x28.5x12.5 VCMC-K1	10.01.12.04835
Fixage du disque	SPAN-TELL 110x30 EXZ VCMC	10.01.12.04688
Cadre d'étanchéité (inférieure)	VCDR 166x113x6.6 VCBL-K1	10.01.12.03629

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04692