


Art.-Nr.: 10.01.12.04693

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Yükseklik H	50.00 mm
Ek fonksiyon vakum bloğu	Aletsiz yükseklik ayarı
Strok Z	9.00 mm
Boyutlar (LxW)	170x135
Sıkıştırma aralığı [mm]	15,0 ... 85,0 mm
Şekil	HIZLI


VCMC-K2-QUICK 170x135x50 15-85

Mekanik kelepçe VCMC-K2-QUICK monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

- Hızlı ayarlı sıkıştırma disk
- Alüminyumdan yapılmış ana gövde
- Konsol üzerine montaj

Mevcut yedek parçalar: sıkıştırma disk

Mevcut aksesuarlar: mekanik bağlama, otomatik makine tablası için dönüştürme kiti, bağlama aralığı genişletme

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L	171.00 mm
Genişlik B	133.00 mm
Yükseklik H1	167.50 mm
Yükseklik H2	30.00 mm
Yükseklik H	50.00 mm
Dış çap D1	56.0 mm
Delik aralığı X1	66.5 mm
Delik aralığı X2	44.0 mm

Tasarım verileri VCMC-K2-QUICK 170x135x50 15-85



Art.-Nr.: 10.01.12.04693

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Sıkıştırma aralığı [mm]	15,0 ... 85,0 mm

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.04693**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.12.04693**

Typ		Artikelnummer
Altıgen ile uzatma	VRL-S M20x1x35	10.01.12.04374
Sıkıştırma ünitesi	KLEM-EINH 70x24.5x4.5 VCMC-K2	10.01.12.04255
Sıkıştırma ünitesi	KLEM-EINH 69.5x35x12.5	10.01.12.04990

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.12.04693**

Typ		Artikelnummer
Sızdırmazlık çerçevesi (alt)	VCDR 166x113x6.6 VCSP	10.01.12.02191
Clamping disc	SPAN-TELL 110x30 EXZ VCMC	10.01.12.04688

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04693