

Art.-Nr.: 10.01.12.04743

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Yükseklik H	125,00 mm
Ek fonksiyon vakum bloğu	Aletsiz yükseklik ayarı
Strok Z	10,00 mm
Boyutlar (LxW)	170x135
Sıkıştırma aralığı [mm]	10,0 ... 100,0 mm
Şekil	HIZLI


VCMC-K2-QUICK 170x135x125 10-100

Mekanik kelepçe VCMC-K2-QUICK monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

- Hızlı ayarlı sıkıştırma disk
- Alüminyumdan yapılmış ana gövde
- Konsol üzerine montaj

Mevcut yedek parçalar: sıkıştırma disk

Mevcut aksesuarlar: mekanik bağlama, otomatik makine tablası için dönüştürme kiti, bağlama aralığı genişletme

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L	170,00 mm
Genişlik B	133,30 mm
Yükseklik H1	258,50 mm
Yükseklik H2	30,00 mm
Yükseklik H	125,00 mm
Dış çap D1	56,0 mm
Delik aralığı X1	66,5 mm
Delik aralığı X2	44,0 mm

Tasarım verileri VCMC-K2-QUICK 170x135x125 10-100



Art.-Nr.: 10.01.12.04743

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Sıkıştırma aralığı [mm]	10,0 ... 100,0 mm

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.04743**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.12.04743**

Typ	Ürün numarası
Sıkıştırma ünitesi	KLEM-EINH 69.5x35x12.5
	10.01.12.04990

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.12.04743**

Typ	Ürün numarası
Sızdırmazlık çerçevesi (alt)	VCDR 166x113x6.6 VCSP
Clamping disc	SPAN-TELL 110 EXZ VCMC
	10.01.12.02191
	10.01.12.04239

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04743