

Art.-Nr.: 10.01.12.04743



### Datos técnicos

Atributo	Valor
Altura H	125,00 mm
Función adicional ventosa de bloque	Ajuste de altura sin herramientas
Recorrido Z	10,00 mm
Dimensión (LxAn)	170x135
Margen de fijación [mm]	10,0 ... 100,0 mm
Forma	RÁPIDO


VCMC-K2-QUICK 170x135x125 10-100

La fijación mecánica VCMC-K2-QUICK se suministra completamente montada. El producto consiste en:

- Plato de fijación con ajuste rápido
- Cuerpo base de aluminio
- Montaje de la consola

Repuestos disponibles: plato de fijación

Accesorios disponibles: fijación mecánica, juego de conversión para la mesa de la máquina automática, prolongacione del rango de sujeción



Datos de diseño VCMC-K2-QUICK 170x135x125 10-100

### Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	170,00 mm
Anchura B	133,30 mm
Altura H1	258,50 mm
Altura H2	30,00 mm
Altura H	125,00 mm
Diámetro exterior D1	56,0 mm
Cuadrícula de orificios X1	66,5 mm
Cuadrícula de orificios X2	44,0 mm



Art.-Nr.: 10.01.12.04743

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Margen de fijación [mm]	10,0 ... 100,0 mm

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.12.04743](http://www.schmalz.com/10.01.12.04743)

**Pedir accesorios de datos 10.01.12.04743**

Typ	Artikelnummer
Unidad de sujeción	KLEM-EINH 69.5x35x12.5
	10.01.12.04990

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.12.04743**

Typ	Artikelnummer
Marco obturador (inferior)	VCDR 166x113x6.6 VCSP
Disco de fijación	SPAN-TELL 110 EXZ VCMC
	10.01.12.02191
	10.01.12.04239

