

Art.-Nr.: 10.01.12.04745



Datos técnicos

Atributo	Valor
Altura H	75,00 mm
Función adicional ventosa de bloque	Ajuste de altura sin herramientas
Recorrido Z	9,00 mm
Dimensión (LxAn)	170x135
Margen de fijación [mm]	15,0 ... 85,0 mm
Forma	RÁPIDO


VCMC-K2-QUICK 170x135x75 15-85

La fijación mecánica VCMC-K2-QUICK se suministra completamente montada. El producto consiste en:

- Plato de fijación con ajuste rápido
- Cuerpo base de aluminio
- Montaje de la consola

Repuestos disponibles: plato de fijación

Accesorios disponibles: fijación mecánica, juego de conversión para la mesa de la máquina automática, prolongacione del rango de sujeción



Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	171,00 mm
Anchura B	133,30 mm
Altura H1	192,50 mm
Altura H2	30,00 mm
Altura H	75,00 mm
Diámetro exterior D1	56,0 mm
Cuadrícula de orificios X1	66,5 mm
Cuadrícula de orificios X2	44,0 mm

Datos de diseño VCMC-K2-QUICK 170x135x75 15-85



Art.-Nr.: 10.01.12.04745

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Margen de fijación [mm]	15,0 ... 85,0 mm

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.12.04745

**Pedir accesorios de datos 10.01.12.04745**

Typ		Artikelnummer
Prolongación con hexágono	VRL-S M20x1x35	10.01.12.04374
Unidad de sujeción	KLEM-EINH 70x24.5x4.5 VCMC-K2	10.01.12.04255
Unidad de sujeción	KLEM-EINH 69.5x35x12.5	10.01.12.04990

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.12.04745**

Typ		Artikelnummer
Marco obturador (inferior)	VCDR 166x113x6.6 VCSP	10.01.12.02191
Disco de fijación	SPAN-TELL 110x30 EXZ VCMC	10.01.12.04688


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04745