

Art.-Nr.: 10.01.12.04746



Dati tecnici

Attributo	Valore
Altezza H	85,00 mm
Funzione supplementare di blocco di aspirazione	Regolazione dell'altezza senza utensili
Freccia elastica Z	9,00 mm
Dimensione (lxl)	170x135
Campo di tenuta [mm]	15,0 ... 85,0 mm
Forma	VELOCE


VCMC-K1-QUICK 170x135x85 15-85

Il blocco meccanico VCMC-K1-QUICK viene fornito completamente montato. Il prodotto è costituito da:

- Piatto di bloccaggio con regolazione rapida
- Corpo base in alluminio
- Montaggio sul profilo con fissaggio meccanico

Parti di ricambio disponibili: piatto di bloccaggio, bordi di tenuta, unità di serraggio

Accessori disponibili: prolunga della gamma di bloccaggio, unità di serraggio



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	171,00 mm
Larghezza B	133,30 mm
Altezza H1	202,50 mm
Altezza H2	30,00 mm
Altezza H	85,00 mm
Diametro esterno D1	56,0 mm
Griglia forata X1	66,5 mm
Griglia forata X2	44,0 mm

Dati di costruzione VCMC-K1-QUICK 170x135x85 15-85



Art.-Nr.: 10.01.12.04746

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Campo di tenuta [mm]	15,0 ... 85,0 mm

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.12.04746

**Ordinare gli accessori dati 10.01.12.04746**

Typ		Artikelnummer
Prolunga con esagono	VRL-S M20x1x35	10.01.12.04374
Accessori sistemi di bloccaggio	ZUB VCMC	10.01.12.04008
Unità di fissaggio	KLEM-EINH 69.5x35x12.5	10.01.12.04990

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.12.04746**

Typ		Artikelnummer
Unità di fissaggio	KLEM-EINH 69.5x28.5x12.5 VCMC-K1	10.01.12.04835
Pressione del disco	SPAN-TELL 110x30 EXZ VCMC	10.01.12.04688
Bordi di tenuta (inferiore)	VCDR 166x113x6.6 VCBL-K1	10.01.12.03629

