

Art.-Nr.: 10.01.12.04750

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Hauteur H	48,00 mm
Allongement Z	9,00 mm
Dimension (Lxl)	150x135
Plage de serrage [mm]	15,0 ... 85,0 mm
Forme	RAPIDE


VCMC-B-QUICK 150x135x48 15-85

Le bloc de serrage VCMC-B-QUICK est livré monté. Le produit se compose de :

- Plateau de bridage avec réglage rapide
- Corps en aluminium
- Vis à tête hexagonale

Pièces de rechange disponibles : plateau de bridage

Accessoire disponible : extension de la plage de bridage

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L	146,40 mm
Largeur B	133,00 mm
Hauteur H2	30,00 mm
Hauteur H	48,00 mm
Espacement des trous X1	66,5 mm
Espacement des trous X2	44,0 mm
Allongement Z	9,00 mm

Données de construction VCMC-B-QUICK 150x135x48 15-85



Bloc de serrage

VCMC-B-QUICK 150x135x48 15-85



Art.-Nr.: 10.01.12.04750



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.12.04750



Données de commande des accessoires 10.01.12.04750

Typ		Artikelnummer
Rallonge à six pans creux	VRL-S M20x1x35	10.01.12.04374



Données de commande des pièces de rechange 10.01.12.04750

Typ		Artikelnummer
Fixage du disque	SPAN-TELL 110x30 EXZ VCMC	10.01.12.04688



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04750