

Art.-Nr.: 10.01.12.04750

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Yükseklik H	48.00 mm
Strok Z	9.00 mm
Boyutlar (LxW)	150x135
Sıkıştırma aralığı [mm]	15,0 ... 85,0 mm
Şekil	HIZLI


VCMC-B-QUICK 150x135x48 15-85

Mekanik kelepçe VCMC-B-QUICK monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

- Hızlı ayarlı sıkıştırma disk
- Alüminyumdan yapılmış ana gövde
- Altıgen cıvatalar

Mevcut yedek parçalar: sıkıştırma disk

Mevcut aksesuarlar: sıkma aralığı uzatması

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L	146.40 mm
Genişlik B	133.00 mm
Yükseklik H2	30.00 mm
Yükseklik H	48.00 mm
Delik aralığı X1	66.5 mm
Delik aralığı X2	44.0 mm
Strok Z	9.00 mm

Tasarım verileri VCMC-B-QUICK 150x135x48 15-85



Art.-Nr.: 10.01.12.04750



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.04750



Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.12.04750

Typ	Artikelnummer
Altigen ile uzatma	VRL-S M20x1x35
	10.01.12.04374



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.12.04750

Typ	Artikelnummer
Clamping disc	SPAN-TELL 110x30 EXZ VCMC
	10.01.12.04688



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04750