

Art.-Nr.: 10.01.12.04752




VCMC-B-QUICK 150x135x74 15-85

Il blocco meccanico VCMC-B-QUICK viene fornito assemblato. Il prodotto consiste in:

- Piatto di bloccaggio con regolazione rapida
- Corpo base in alluminio
- Bulloni esagonali

Parti di ricambio disponibili: piatto di serraggio

Accessori disponibili: prolunga della gamma di bloccaggio



Dati di costruzione VCMC-B-QUICK 150x135x74 15-85

Dati tecnici

Attributo	Valore
Altezza H	74,00 mm
Freccia elastica Z	9,00 mm
Dimensione (lxl)	150x135
Campo di tenuta [mm]	15,0 ... 85,0 mm
Forma	VELOCE

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	146,40 mm
Larghezza B	133,00 mm
Altezza H2	30,00 mm
Altezza H	74,00 mm
Griglia forata X1	66,5 mm
Griglia forata X2	44,0 mm
Freccia elastica Z	9,00 mm



Dispositivo di bloccaggio meccanico

VCMC-B-QUICK 150x135x74 15-85



Art.-Nr.: 10.01.12.04752



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.12.04752



Ordinare gli accessori dati 10.01.12.04752

Typ		Artikelnummer
Prolunga con esagono	VRL-S M20x1x35	10.01.12.04374



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.12.04752

Typ		Artikelnummer
Pressione del disco	SPAN-TELL 110x30 EXZ VCMC	10.01.12.04688



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04752