

Art.-Nr.: 10.01.12.04752

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Altura H	74,00 mm
Recorrido Z	9,00 mm
Dimensión (LxAn)	150x135
Margen de fijación [mm]	15,0 ... 85,0 mm
Forma	RÁPIDO


VCMC-B-QUICK 150x135x74 15-85

La fijación mecánica VCMC-B-QUICK se suministra montada. El producto consiste en:

- Plato de fijación con ajuste rápido
- Cuerpo base de aluminio
- Pernos hexagonales

Repuestos disponibles: plato de fijación

Accesorios disponibles: prolongacione del rango de sujeción

**Datos de diseño**

Atributo	Valor
Longitud L	146,40 mm
Anchura B	133,00 mm
Altura H2	30,00 mm
Altura H	74,00 mm
Cuadrícula de orificios X1	66,5 mm
Cuadrícula de orificios X2	44,0 mm
Recorrido Z	9,00 mm

Datos de diseño VCMC-B-QUICK 150x135x74 15-85


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04752](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04752)

Art.-Nr.: 10.01.12.04752



## Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.12.04752](http://www.schmalz.com/10.01.12.04752)



## Pedir accesorios de datos 10.01.12.04752

Typ	Artikelnummer	
Prolongación con hexágono	VRL-S M20x1x35	10.01.12.04374



## Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.12.04752

Typ	Artikelnummer	
Disco de fijación	SPAN-TELL 110x30 EXZ VCMC	10.01.12.04688

