




Données techniques


Attribut	Valeur
Hauteur H	100,00 mm
Allongement Z	10,00 mm
Dimension (Lxl)	170x135
Plage de serrage [mm]	10,0 ... 100,0 mm
Forme	RAPIDE

VCMC-G-QUICK 170x135x100 10-100

Le bloc de serrage VCMC-G-QUICK est livré complètement monté. Le produit se compose de :

- Plateau de bridage avec réglage rapide
- Corps en aluminium
- Cadre d'étanchéité

Pièces de rechange disponibles : plateau de bridage, cadre d'étanchéité



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	171,00 mm
Largeur B1	162,50 mm
Largeur B	133,00 mm
Hauteur H1	233,50 mm
Hauteur H	100,00 mm

Données de construction VCMC-G-QUICK 170x135x100 10-100

Art.-Nr.: 10.01.12.04759



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.12.04759



Données de commande des pièces de rechange 10.01.12.04759

Typ		Artikelnummer
Cadre d'étanchéité (inférieure)	VCDR 166x113x6.6 VCMC-G	10.01.12.04758
Fixage du disque	SPAN-TELL 110 EXZ VCMC	10.01.12.04239

