


Art.-Nr.: 10.01.12.04759

**Datos técnicos**


Atributo	Valor
Altura H	100,00 mm
Recorrido Z	10,00 mm
Dimensión (LxAn)	170x135
Margen de fijación [mm]	10,0 ... 100,0 mm
Forma	RÁPIDO

VCMC-G-QUICK 170x135x100 10-100

La fijación mecánica VCMC-G-QUICK se suministra completamente montada. El producto consiste en:

- Plato de fijación con ajuste rápido
- Cuerpo base de aluminio
- Marco obturador

Repuestos disponibles: plato de fijación, marco obturador

**Datos de diseño**

Atributo	Valor
Longitud L	171,00 mm
Anchura B1	162,50 mm
Anchura B	133,00 mm
Altura H1	233,50 mm
Altura H	100,00 mm

Datos de diseño VCMC-G-QUICK 170x135x100 10-100



Art.-Nr.: 10.01.12.04759



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.12.04759



Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.12.04759

Typ		Artikelnummer
Marco obturador (inferior)	VCDR 166x113x6.6 VCMC-G	10.01.12.04758
Disco de fijación	SPAN-TELL 110 EXZ VCMC	10.01.12.04239

