

Art.-Nr.: 10.01.12.04760

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Yükseklik H	50.00 mm
Strok Z	9.00 mm
Boyutlar (LxW)	145x145
Sıkıştırma aralığı [mm]	15,0 ... 85,0 mm
Şekil	HIZLI

VCMC-S4-QUICK 145x145x50 15-85

Mekanik kelepçe VCMC-S4-QUICK tamamen monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:


- Hızlı ayarlı sıkıştırma disk
- Alüminyumdan yapılmış ana gövde
- TVN konsolu için montaj

Mevcut yedek parçalar: sıkıştırma disk, sızdırmazlık çerçevesi

Mevcut aksesuarlar: sıkma aralığı uzatması

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	145.00 mm
Genişlik B	145.00 mm
Yükseklik H	50.00 mm
Delik aralığı X1	66.5 mm
Delik aralığı X2	44.0 mm
Strok Z	9.00 mm



Tasarım verileri VCMC-S4-QUICK 145x145x50 15-85



Art.-Nr.: 10.01.12.04760

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.04760**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.12.04760**

Typ	Artikelnummer
Altigen ile uzatma	VRL-S M20x1x35

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.12.04760**

Typ	Artikelnummer
Sızdırmazlık çerçevesi (alt)	VCDR 141x77.2x5.1 VCBL-S
Clamping disc	SPAN-TELL 110x30 EXZ VCMC

