

Art.-Nr.: 10.01.12.04760

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Hauteur H	50,00 mm
Allongement Z	9,00 mm
Dimension (Lxl)	145x145
Plage de serrage [mm]	15,0 ... 85,0 mm
Forme	RAPIDE


VCMC-S4-QUICK 145x145x50 15-85

Le bloc de serrage VCMC-S4-QUICK est livré complètement monté. Le produit se compose de :

- Plateau de bridage avec réglage rapide
- Corps en aluminium
- Support pour le profil TVN

Pièces de rechange disponibles : plateau de bridage, cadre d'étanchéité

Accessoires disponibles : rallonge de la plage de bridage

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L	145,00 mm
Largeur B	145,00 mm
Hauteur H	50,00 mm
Espacement des trous X1	66,5 mm
Espacement des trous X2	44,0 mm
Allongement Z	9,00 mm

Données de construction VCMC-S4-QUICK 145x145x50 15-85


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04760](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04760)

1

Art.-Nr.: 10.01.12.04760



## Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.12.04760](http://www.schmalz.com/10.01.12.04760)



## Données de commande des accessoires 10.01.12.04760

Typ		Artikelnummer
Rallonge à six pans creux	VRL-S M20x1x35	10.01.12.04374



## Données de commande des pièces de rechange 10.01.12.04760

Typ		Artikelnummer
Cadre d'étanchéité (inférieure)	VCDR 141x77.2x5.1 VCBL-S	10.01.12.03138
Fixage du disque	SPAN-TELL 110x30 EXZ VCMC	10.01.12.04688

