

Art.-Nr.: 10.01.12.04760



Dati tecnici

Attributo	Valore
Altezza H	50,00 mm
Freccia elastica Z	9,00 mm
Dimensione (lxl)	145x145
Campo di tenuta [mm]	15,0 ... 85,0 mm
Forma	VELOCE


VCMC-S4-QUICK 145x145x50 15-85

Il bloccaggio meccanico VCMC-S4-QUICK viene fornito completamente assemblato. Il prodotto consiste in:

- Piatto di serraggio con regolazione rapida
- Corpo base in alluminio
- Alloggiamenti per il profilo TVN

Parti di ricambio disponibili: piatto di serraggio, bordi di tenuta

Accessori disponibili: prolunga della gamma di serraggio



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	145,00 mm
Larghezza B	145,00 mm
Altezza H	50,00 mm
Griglia forata X1	66,5 mm
Griglia forata X2	44,0 mm
Freccia elastica Z	9,00 mm

Dati di costruzione VCMC-S4-QUICK 145x145x50 15-85



Dispositivo di bloccaggio meccanico

VCMC-S4-QUICK 145x145x50 15-85



Art.-Nr.: 10.01.12.04760



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.12.04760



Ordinare gli accessori dati 10.01.12.04760

Typ		Artikelnummer
Prolunga con esagono	VRL-S M20x1x35	10.01.12.04374



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.12.04760

Typ		Artikelnummer
Bordi di tenuta (inferiore)	VCDR 141x77.2x5.1 VCBL-S	10.01.12.03138
Pressione del disco	SPAN-TELL 110x30 EXZ VCMC	10.01.12.04688



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04760