


Art.-Nr.: 10.01.12.04763

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Yükseklik H	45.00 mm
Ek fonksiyon vakum bloğu	Aletsiz yükseklik ayarı
Strok Z	9.00 mm
Sıkıştırma aralığı [mm]	15,0 ... 85,0 mm
İzgara	30/40/50
Temel alan	160 x 160 mm
Şekil	HIZLI


VCMC-R-QUICK 160x160x45 30/40/50

Mekanik kelepçe VCMC-R-QUICK monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

- Hızlı ayarlı sıkıştırma disk
- Alüminyumdan yapılmış ana gövde
- Sızdırmazlık çerçevesi ve montaj braketi

Mevcut yedek parçalar: sıkıştırma disk, sızdırmazlık çerçevesi, montaj braketi

Mevcut aksesuarlar: sıkma aralığı uzatması

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L	160.00 mm
Genişlik B	160.00 mm
Yükseklik H1	162.50 mm
Yükseklik H2	30.00 mm
Yükseklik H	45.00 mm
Dış çap D1	56.0 mm
Delik aralığı X1	66.5 mm
Delik aralığı X2	44.0 mm

Tasarım verileri VCMC-R-QUICK 160x160x45 30/40/50



Art.-Nr.: 10.01.12.04763

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Sıkıştırma aralığı [mm]	15,0 ... 85,0 mm

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.04763**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.12.04763**

Typ	Artikelnummer
Altıgen ile uzatma	VRL-S M20x1x35
	10.01.12.04374

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.12.04763**

Typ	Artikelnummer
Sızdırmazlık çerçevesi	ISDR 150x150x13.5 R 30/50
	10.01.15.00352
Sızdırmazlık çerçevesi	ISDR 120x120x13.5 R 30/40
	10.01.15.00353
Clamping disc	SPAN-TELL 110x30 EXZ VCMC
	10.01.12.04688
Yedek parça seti	ERS VCBL-R Winkel
	10.01.12.02691

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04763