

Art.-Nr.: 10.01.12.04763



Технические данные


Attribute	Value
Высота H	45.00 mm
Функция блочной присоски	Регулируемая высота без инструмента
Ход Z	9.00 mm
Диапазон фиксации [мм]	15,0 ... 85,0 мм
Сетка	30/40/50
Базовая площадь	160 x 160 мм
Форма	Быстрый

VCMC-R-QUICK 160x160x45 30/40/50

Механический натяжитель VCMC-AP-QUICK поставляется в собранном виде. Продукт состоит из:

- Зажимная плита с быстрой регулировкой
- Корпус основания изготовлен из алюминия
- Уплотнительная рама и монтажный кронштейн

Имеющиеся в наличии запасные части: зажимная пластина, уплотнительная рама, монтажный кронштейн
Доступные аксессуары: удлинитель для диапазона фиксации



Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L	160.00 mm
Ширина B	160.00 mm
Высота H1	162.50 mm
Высота H2	30.00 mm
Высота H	45.00 mm
Наружный диаметр D1	56.0 mm
Форма отверстия X1	66.5 mm
Форма отверстия X2	44.0 mm

Конструктивные данные VCMC-R-QUICK 160x160x45 30/40/50



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04763

Art.-Nr.: 10.01.12.04763



Технические данные

Attribute	Value
Диапазон фиксации [мм]	15,0 ... 85,0 мм



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.04763



Заказать аксессуары для данных 10.01.12.04763

Тип	Номер товара
Расширение с шестигранником	VRL-S M20x1x35 10.01.12.04374



Данные для заказа запасных частей 10.01.12.04763

Тип	Номер товара
Уплотнительная рамка	ISDR 150x150x13.5 R 30/50 10.01.15.00352
Уплотнительная рамка	ISDR 120x120x13.5 R 30/40 10.01.15.00353
Clamping disc	SPAN-TELL 110x30 EXZ VCMC 10.01.12.04688
Комплект запасных частей	ERS VCBL-R Winkel 10.01.12.02691

