

Art.-Nr.: 10.01.12.04763



Datos técnicos

Atributo	Valor
Altura H	45,00 mm
Función adicional ventosa de bloque	Ajuste de altura sin herramientas
Recorrido Z	9,00 mm
Margen de fijación [mm]	15,0 ... 85,0 mm
Rejilla	30/40/50
Superficie	160 x 160 mm
Forma	RÁPIDO


VCMC-R-QUICK 160x160x45 30/40/50

La fijación mecánica VCMC-AP-QUICK se suministra montada. El producto consiste en:

- Plato de fijación con ajuste rápido
- Cuerpo base de aluminio
- Marco de sellado y soporte de montaje

Repuestos disponibles: plato de fijación, marco obturador, ángulo de fijación

Accesorios disponibles: prolongacione del rango de sujeción



Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	160,00 mm
Anchura B	160,00 mm
Altura H1	162,50 mm
Altura H2	30,00 mm
Altura H	45,00 mm
Diámetro exterior D1	56,0 mm
Cuadrícula de orificios X1	66,5 mm
Cuadrícula de orificios X2	44,0 mm

Datos de diseño VCMC-R-QUICK 160x160x45 30/40/50


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04763

Art.-Nr.: 10.01.12.04763

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Margen de fijación [mm]	15,0 ... 85,0 mm

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.12.04763

**Pedir accesorios de datos 10.01.12.04763**

Typ	Artikelnummer
Prolongación con hexágono	VRL-S M20x1x35 10.01.12.04374

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.12.04763**

Typ	Artikelnummer
Marco obturador	ISDR 150x150x13.5 R 30/50 10.01.15.00352
Marco obturador	ISDR 120x120x13.5 R 30/40 10.01.15.00353
Disco de fijación	SPAN-TELL 110x30 EXZ VCMC 10.01.12.04688
Juego de piezas de repuesto	ERS VCBL-R Winkel 10.01.12.02691


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04763