

Art.-Nr.: 10.01.12.04763



Dati tecnici

Attributo	Valore
Altezza H	45,00 mm
Funzione supplementare di blocco di aspirazione	Regolazione dell'altezza senza utensili
Freccia elastica Z	9,00 mm
Campo di tenuta [mm]	15,0 ... 85,0 mm
Griglia	30/40/50
Superficie di base	160 x 160 mm
Forma	VELOCE


VCMC-R-QUICK 160x160x45 30/40/50

Il bloccaggio meccanico VCMC-AP-QUICK viene fornito montato. Il prodotto è costituito da:

- Piatto di serraggio con regolazione rapida
- Corpo base in alluminio
- Bordi di tenuta e staffa di fissaggio

Parti di ricambio disponibili: piatto di serraggio, bordi di tenuta, staffa di fissaggio

Accessori disponibili: prolunga della gamma di serraggio



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	160,00 mm
Larghezza B	160,00 mm
Altezza H1	162,50 mm
Altezza H2	30,00 mm
Altezza H	45,00 mm
Diametro esterno D1	56,0 mm
Griglia forata X1	66,5 mm
Griglia forata X2	44,0 mm

Dati di costruzione VCMC-R-QUICK 160x160x45 30/40/50



Art.-Nr.: 10.01.12.04763

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Campo di tenuta [mm]	15,0 ... 85,0 mm

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.12.04763**Ordinare gli accessori dati 10.01.12.04763**

Typ	Artikelnummer
Prolunga con esagono	VRL-S M20x1x35 10.01.12.04374

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.12.04763**

Typ	Artikelnummer
Bordi di tenuta	ISDR 150x150x13.5 R 30/50 10.01.15.00352
Bordi di tenuta	ISDR 120x120x13.5 R 30/40 10.01.15.00353
Pressione del disco	SPAN-TELL 110x30 EXZ VCMC 10.01.12.04688
Kit pezzi di ricambio	ERS VCBL-R Winkel 10.01.12.02691

