

Art.-Nr.: 10.01.12.04763



Données techniques

Attribut	Valeur
Hauteur H	45,00 mm
Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide	Réglage de la hauteur sans outillage
Allongement Z	9,00 mm
Plage de serrage [mm]	15,0 ... 85,0 mm
Grille	30/40/50
Surface de base	160 x 160 mm
Forme	RAPIDE


VCMC-R-QUICK 160x160x45 30/40/50

Le bloc de serrage VCMC-AP-QUICK est livré monté. Le produit consiste en :

- Plateau de bridage avec réglage rapide
- Corps en aluminium
- Cadre d'étanchéité et équerre de fixation

Pièces de rechange disponibles : plateau de bridage, cadre d'étanchéité, équerre de fixation

Accessoires disponibles : extension de la plage de bridage



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	160,00 mm
Largeur B	160,00 mm
Hauteur H1	162,50 mm
Hauteur H2	30,00 mm
Hauteur H	45,00 mm
Diamètre extérieur D1	56,0 mm
Espacement des trous X1	66,5 mm
Espacement des trous X2	44,0 mm

Données de construction VCMC-R-QUICK 160x160x45 30/40/50



Art.-Nr.: 10.01.12.04763

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Plage de serrage [mm]	15,0 ... 85,0 mm

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.12.04763

**Données de commande des accessoires 10.01.12.04763**

Typ	Artikelnummer
Rallonge à six pans creux	VRL-S M20x1x35 10.01.12.04374

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.12.04763**

Typ	Artikelnummer
cadre d'étanchéité	ISDR 150x150x13.5 R 30/50 10.01.15.00352
cadre d'étanchéité	ISDR 120x120x13.5 R 30/40 10.01.15.00353
Fixage du disque	SPAN-TELL 110x30 EXZ VCMC 10.01.12.04688
Jeu de pièces de rechange	ERS VCBL-R Winkel 10.01.12.02691

