

Art.-Nr.: 10.01.12.04765

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Hauteur H	75,00 mm
Allongement Z	9,00 mm
Dimension (Lxl)	150x135
Plage de serrage [mm]	15,0 ... 85,0 mm
Forme	RAPIDE


VCMC-S6-QUICK 150x135x75 15-85

Le bloc de serrage VCMC-S6-QUICK est livré entièrement monté. Le produit se compose de :

- Plateau de bridage avec réglage rapide
- Corps de base en aluminium
- Logement en queue d'aronde

Pièces de rechange disponibles : plateau de bridage, cadre d'étanchéité

Accessoires disponibles : rallonge de la plage de bridage

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L	146,50 mm
Largeur B	133,00 mm
Hauteur H1	192,00 mm
Hauteur H2	30,00 mm
Hauteur H	75,00 mm
Espacement des trous X1	66,5 mm
Espacement des trous X2	44,0 mm
Allongement Z	9,00 mm

Données de construction VCMC-S6-QUICK 150x135x75 15-85



Art.-Nr.: 10.01.12.04765



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.12.04765



Données de commande des accessoires 10.01.12.04765

Typ		Artikelnummer
Rallonge à six pans creux	VRL-S M20x1x35	10.01.12.04374



Données de commande des pièces de rechange 10.01.12.04765

Typ		Artikelnummer
Cadre d'étanchéité (inférieure)	VCDR 135x25.5x6 VCBL	10.01.12.04560
Fixage du disque	SPAN-TELL 110x30 EXZ VCMC	10.01.12.04688

