

Art.-Nr.: 10.01.12.04765

**Datos técnicos**

Altura H	75,00 mm
Recorrido Z	9,00 mm
Dimensión (LxAn)	150x135
Margen de fijación [mm]	15,0 ... 85,0 mm
Forma	RÁPIDO


VCMC-S6-QUICK 150x135x75 15-85

La fijación mecánica VCMC-S6-QUICK se suministra completamente montada. El producto consiste en:

- Plato de fijación con ajuste rápido
- Cuerpo base de aluminio
- Montaje de cola de milano

Repuestos disponibles: plato de fijación, marco obturador

Accesorios disponibles: prolongación del rango de fijación

**Datos de diseño**

Longitud L	146,50 mm
Anchura B	133,00 mm
Altura H1	192,00 mm
Altura H2	30,00 mm
Altura H	75,00 mm
Cuadrícula de orificios X1	66,5 mm
Cuadrícula de orificios X2	44,0 mm
Recorrido Z	9,00 mm

Datos de diseño VCMC-S6-QUICK 150x135x75 15-85



Fijación mecánica

VCMC-S6-QUICK 150x135x75 15-85



Art.-Nr.: 10.01.12.04765



Datos de pedido accesorios 10.01.12.04765

Typ		Número de artículo
Prolongación con hexágono	VRL-S M20x1x35	10.01.12.04374



Datos de pedido piezas de recambio 10.01.12.04765

Typ		Número de artículo
Marco obturador (inferior)	VCDR 135x25.5x6 VCBL	10.01.12.04560
Disco de fijación	SPAN-TELL 110x30 EXZ VCMC	10.01.12.04688



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04765