

Art.-Nr.: 10.01.12.04765

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Yükseklik H	75.00 mm
Strok Z	9.00 mm
Boyutlar (LxW)	150x135
Sıkıştırma aralığı [mm]	15,0 ... 85,0 mm
Şekil	HIZLI

VCMC-S6-QUICK 150x135x75 15-85

Mekanik kelepçe VCMC-S6-QUICK monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:


- Hızlı ayarlı sıkıştırma diskisi
- Alüminyumdan yapılmış ana gövde
- Kırılma kuyruğu montajı

Mevcut yedek parçalar: sıkıştırma diskisi, sızdırmazlık çerçevesi

Mevcut aksesuarlar: sıkma aralığı uzatması

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	146.50 mm
Genişlik B	133.00 mm
Yükseklik H1	192.00 mm
Yükseklik H2	30.00 mm
Yükseklik H	75.00 mm
Delik aralığı X1	66.5 mm
Delik aralığı X2	44.0 mm
Strok Z	9.00 mm



Tasarım verileri VCMC-S6-QUICK 150x135x75 15-85



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04765

Art.-Nr.: 10.01.12.04765

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.04765**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.12.04765**

Typ	Artikelnummer
Altıgen ile uzatma	VRL-S M20x1x35

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.12.04765**

Typ	Artikelnummer
Sızdırmazlık çerçevesi (alt)	VCDR 135x25.5x6 VCBL
Clamping disc	SPAN-TELL 110x30 EXZ VCMC

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04765