

Art.-Nr.: 10.01.12.04777




VCMC-S6-QUICK 150x135x110 10-100

Il blocco meccanico VCMC-S6-QUICK viene fornito completamente assemblato. Il prodotto consiste in:

- Disco di serraggio con regolazione rapida
- Corpo base in alluminio
- Montaggio a coda di rondine

Parti di ricambio disponibili: disco di serraggio, bordi di tenuta

Accessori disponibili: prolunga della gamma di serraggio



Dati di costruzione VCMC-S6-QUICK 150x135x110 10-100

Dati tecnici

Attributo	Valore
Altezza H	110,00 mm
Freccia elastica Z	10,00 mm
Dimensione (lxl)	150x135
Campo di tenuta [mm]	10,0 ... 100,0 mm
Forma	VELOCE

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	146,50 mm
Larghezza B	133,00 mm
Altezza H1	248,40 mm
Altezza H2	30,00 mm
Altezza H	110,00 mm
Griglia forata X1	66,5 mm
Griglia forata X2	44,0 mm
Freccia elastica Z	10,00 mm



Dispositivo di bloccaggio meccanico

VCMC-S6-QUICK 150x135x110 10-100



Art.-Nr.: 10.01.12.04777



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.12.04777



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.12.04777

Typ		Artikelnummer
Bordi di tenuta (inferiore)	VCDR 135x25.5x6 VCBL	10.01.12.04560
Pressione del disco	SPAN-TELL 110 EXZ VCMC	10.01.12.04239



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04777