

Art.-Nr.: 10.01.12.04777

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Yükseklik H	110.00 mm
Strok Z	10.00 mm
Boyutlar (LxW)	150x135
Sıkıştırma aralığı [mm]	10,0 ... 100,0 mm
Şekil	HIZLI


VCMC-S6-QUICK 150x135x110 10-100

Mekanik kelepçe VCMC-S6-QUICK monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

- Hızlı ayarlı sıkıştırma diskisi
- Alüminyumdan yapılmış ana gövde
- Kırılma kuyruğu montajı

Mevcut yedek parçalar: sıkıştırma diskisi, sızdırmazlık çerçevesi

Mevcut aksesuarlar: sıkma aralığı uzatması

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	146.50 mm
Genişlik B	133.00 mm
Yükseklik H1	248.40 mm
Yükseklik H2	30.00 mm
Yükseklik H	110.00 mm
Delik aralığı X1	66.5 mm
Delik aralığı X2	44.0 mm
Strok Z	10.00 mm

Tasarım verileri VCMC-S6-QUICK 150x135x110 10-100



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04777

Art.-Nr.: 10.01.12.04777



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.04777



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.12.04777

Typ		Artikelnummer
Sızdırmazlık çerçevesi (alt)	VCDR 135x25.5x6 VCBL	10.01.12.04560
Clamping disc	SPAN-TELL 110 EXZ VCMC	10.01.12.04239

