

Art.-Nr.: 10.01.12.04777

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Hauteur H	110,00 mm
Allongement Z	10,00 mm
Dimension (Lxl)	150x135
Plage de serrage [mm]	10,0 ... 100,0 mm
Forme	RAPIDE


VCMC-S6-QUICK 150x135x110 10-100

Le bloc de serrage VCMC-S6-QUICK est livré entièrement monté. Le produit se compose de :

- Plateau de bridage avec réglage rapide
- Corps de base en aluminium
- Logement en queue d'aronde

Pièces de rechange disponibles : plateau de bridage, cadre d'étanchéité

Accessoires disponibles : rallonge de la plage de bridage

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L	146,50 mm
Largeur B	133,00 mm
Hauteur H1	248,40 mm
Hauteur H2	30,00 mm
Hauteur H	110,00 mm
Espacement des trous X1	66,5 mm
Espacement des trous X2	44,0 mm
Allongement Z	10,00 mm

Données de construction VCMC-S6-QUICK 150x135x110 10-100



Bloc de serrage

VCMC-S6-QUICK 150x135x110 10-100



Art.-Nr.: 10.01.12.04777



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.12.04777



Données de commande des pièces de rechange 10.01.12.04777

Typ		Artikelnummer
Cadre d'étanchéité (inférieure)	VCDR 135x25.5x6 VCBL	10.01.12.04560
Fixage du disque	SPAN-TELL 110 EXZ VCMC	10.01.12.04239



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04777