



Dati tecnici

Attributo	Valore
Altezza H	100,00 mm
Disposizione	inseribile 360°/15°
Funzione supplementare di blocco di aspirazione	Valvole ad impulsi
Dimensione (lxl)	128x75
Forma	Heavy Duty

VCBL-K2-HD 128x75x100 S-360-15


Il blocco di aspirazione VCBL-K2-HD viene fornito assemblato. Il prodotto è composto da:

- Piastra di aspirazione espandibile e sostituibile con cavo di guarnizione, disponibile in diverse dimensioni.
- Corpo base in alluminio, a scelta con bloccaggio meccanico

Pezzi di ricambio disponibili: Cordone di guarnizione, piastra di aspirazione

Accessori disponibili: Bloccaggio

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Lunghezza L1	170,00 mm
Lunghezza L	75,00 mm
Larghezza B1	128,00 mm
Larghezza B	128,00 mm
Altezza H1	107,00 mm
Altezza H	100,00 mm

Dati di costruzione VCBL-K2-HD 128x75x100 S-360-15

Art.-Nr.: 10.01.12.05228



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.12.05228



Ordinare gli accessori dati 10.01.12.05228

Typ	Artikelnummer
Unità di fissaggio	KLEM-EINH 70x24.5x4.5 VCMC-K2
	10.01.12.04255



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.12.05228

Typ	Artikelnummer
Piastra di aspirazione (superiore)	VCSP-O 128x75x19.5 RB AL
	10.01.12.05232
Bordi di tenuta (inferiore)	VCDR 166x113x6.6 VCSP
	10.01.12.02191
O-Ring	O-RING 50x2.5 NBR-70
	10.07.08.00073
Filtro tondo	SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07
	10.07.01.00211
Vite a testa cilindrica	SCHR 4762 M10x30 ST-8.8 VZ
	20.01.02.02003
Profilo di tenuta (metro)	DI-PROF 4x6 MOS NK-20 HR
	10.07.04.00054

