


**VCBL-K1-HD 128x75x100 S-360-15**

Art.-Nr.: 10.01.12.05274

**Teknik veriler**

| Attribute      | Value                      |
|----------------|----------------------------|
| Yükseklik H    | 100.00 mm                  |
| Düzenleme      | 360°/15° yerleştirilebilir |
| Boyutlar (LxW) | 128x75                     |
| Şekil          | Ağır Hizmet                |

VCBL-K1-HD 128x75x100 S-360-15

VCBL-K1-HD vakum bloğu monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:


- Sızdırmazlık contalı değiştirilebilir vakum plakası, çeşitli boyutlarda mevcuttur
- Mekanik kelepçeli alüminyumdan yapılmış ana gövde

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık contası, vakum plakası

Mevcut aksesuarlar: kelepçeleme

**Tasarım verileri**

| Attribute    | Value     |
|--------------|-----------|
| Uzunluk L1   | 170.00 mm |
| Uzunluk L    | 75.00 mm  |
| Genişlik B1  | 128.00 mm |
| Genişlik B   | 128.00 mm |
| Yükseklik H1 | 107.00 mm |
| Yükseklik H  | 100.00 mm |



Tasarım verileri VCBL-K1-HD 128x75x100 S-360-15



Art.-Nr.: 10.01.12.05274

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.12.05274](http://www.schmalz.com/10.01.12.05274)**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.12.05274**

| Typ                          |                                  | Artikelnummer  |
|------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Vakum plakası (üst)          | VCSP-O 128x75x19.5 RB AL         | 10.01.12.05232 |
| Sealing frame (bottom)       | VCDR 166x113x6.6 VCBL-K1         | 10.01.12.03629 |
| O-ring                       | O-RING 50x2.5 NBR-70             | 10.07.08.00073 |
| Elek, yuvarlak               | SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07     | 10.07.01.00211 |
| Machine screw                | SCHR 4762 M10x30 ST-8.8 VZ       | 20.01.02.02003 |
| Sıkıştırma ünitesi           | KLEM-EINH 69.5x28.5x12.5 VCMC-K1 | 10.01.12.04835 |
| Sızdırmazlık profili (metre) | DI-PROF 4x6 MOS NK-20 HR         | 10.07.04.00054 |

