

Art.-Nr.: 10.01.12.05282



Технические данные

Attribute	Value
Высота H	100.00 mm
Аранжировка	Подключаемый 360°/15
Функция блочной присоски	сенсорный клапан
Размеры (ДxШ)	170x128
Форма	Тяжёлая нагрузка


VCBL-K2-HD 170x128x100 S-360-15 TV

Вакуумный блок VCBL-K2-HD поставляется в собранном виде. Изделие состоит из:

- Расширяемая и сменная всасывающая пластина с уплотнительной прокладкой, доступная в различных размерах
- Основной корпус из алюминия, опционально с механическим зажимом

Доступные запасные части: уплотнительная прокладка, всасывающая пластина

Доступные аксессуары: зажим



Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L1	170.00 mm
Длина L	170.00 mm
Ширина B1	128.00 mm
Ширина B	128.00 mm
Высота H1	107.00 mm
Высота H	100.00 mm

Конструктивные данные VCBL-K2-HD 170x128x100 S-360-15 TV



Art.-Nr.: 10.01.12.05282

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.05282**Заказать аксессуары для данных 10.01.12.05282**

Тип		Номер товара
Зажимное устройство	KLEM-EINH 70x24.5x4.5 VCMC-K2	10.01.12.04255

**Данные для заказа запасных частей 10.01.12.05282**

Тип		Номер товара
Вакуумная плита (прямоугольная)	VCSP-O 170x128x19.5 RB AL	10.01.12.05226
Уплотнительная рамка (низ)	VCDR 166x113x6.6 VCSP	10.01.12.02191
О-уплотнительное кольцо	O-RING 50x2.5 NBR-70	10.07.08.00073
Сенсорный клапан	TV D9 4.3	10.01.12.02514
Винтовой наконечник	SCHR 4762 M10x30 ST-8.8 VZ	20.01.02.02003
Профиль уплотнения (метры)	DI-PROF 4x6 MOS NK-20 HR	10.07.04.00054

