

Art.-Nr.: 10.01.12.05317

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Altura H	100,00 mm
Disposición	enchufable 360°/15°
Función adicional ventosa de bloque	Válvula palpadora
Dimensión (LxAn)	128x60
Forma	Heavy duty


VCBL-K2-HD 128x60x100 S-360-15 TV

La ventosa de bloque VCBL-K2-HD se entrega montada. El producto consta de:

- Placa de fijación con cordón hermetizante recambiable, disponible en diferentes dimensiones.
- Cuerpo base de aluminio, opcionalmente con fijación mecánica

Repuestos disponibles: junta hermetizante, placa de ventosa

Accesorios disponibles: fijación

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	170,00 mm
Longitud L	60,00 mm
Anchura B1	128,00 mm
Anchura B	128,00 mm
Altura H1	107,00 mm
Altura H	100,00 mm

Datos de diseño VCBL-K2-HD 128x60x100 S-360-15 TV



Art.-Nr.: 10.01.12.05317

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.12.05317

**Pedir accesorios de datos 10.01.12.05317**

Typ	Artikelnummer
Unidad de sujeción	KLEM-EINH 70x24.5x4.5 VCMC-K2
	10.01.12.04255

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.12.05317**

Typ	Artikelnummer
Placa de ventosa (superior)	VCSP-O 128x60x19.5 RB AL
Marco obturador (inferior)	VCDR 166x113x6.6 VCSP
Junta tórica	O-RING 50x2.5 NBR-70
Válvula palpadora	TV D9 4.3
Tornillo cilíndrico	SCHR 4762 M10x30 ST-8.8 VZ
Perfil hermetizante (metro)	DI-PROF 4x6 MOS NK-20 HR
	10.07.04.00054

