



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Altezza H	125,00 mm
Disposizione	inseribile 360°/15°
Dimensione (lxl)	128x60
Forma	Heavy Duty


VCBL-K2-HD 128x60x125 S-360-15

Il blocco di aspirazione VCBL-K2-HD viene fornito assemblato. Il prodotto è composto da:

- Piastra di aspirazione espandibile e sostituibile con cavo di guarnizione, disponibile in diverse dimensioni.
- Corpo base in alluminio, a scelta con bloccaggio meccanico

Pezzi di ricambio disponibili: Cordone di guarnizione, piastra di aspirazione  
 Accessori disponibili: Bloccaggio

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
Lunghezza L1	170,00 mm
Lunghezza L	60,00 mm
Larghezza B1	128,00 mm
Larghezza B	128,00 mm
Altezza H1	132,00 mm
Altezza H	125,00 mm

Dati di costruzione VCBL-K2-HD 128x60x125 S-360-15



Art.-Nr.: 10.01.12.05321

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.12.05321](http://www.schmalz.com/10.01.12.05321)**Dati di ordinazione accessori 10.01.12.05321**

Typ	Numero articolo
Unità di fissaggio	10.01.12.04255

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.12.05321**

Typ	Numero articolo
Piastra di aspirazione (superiore)	10.01.12.05310
Bordi di tenuta (inferiore)	10.01.12.02191
O-Ring	10.07.08.00073
Filtro tondo	10.07.01.00211
Vite a testa cilindrica	20.01.02.02003
Profilo di tenuta (metro)	10.07.04.00054

