


Art.-Nr.: 10.01.12.05322

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Altura H	125,00 mm
Disposición	enchufable 360°/15°
Dimensión (LxAn)	128x75
Forma	Heavy duty

VCBL-K1-HD 128x75x125 S-360-15

La ventosa de bloque VCBL-K1-HD se suministra montada. El producto consta de:


- Placa de ventosa reemplazable con cordón hermetizante, disponible en varias dimensiones
- Cuerpo base de aluminio con bloqueo mecánico

Repuestos disponibles: cordón hermetizante, placa de ventosa

Accesorios disponibles: fijación

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	170,00 mm
Longitud L	75,00 mm
Anchura B1	128,00 mm
Anchura B	128,00 mm
Altura H1	132,00 mm
Altura H	125,00 mm



Datos de diseño VCBL-K1-HD 128x75x125 S-360-15



Ventosa de bloque

VCBL-K1-HD 128x75x125 S-360-15



Art.-Nr.: 10.01.12.05322



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.12.05322



Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.12.05322

Typ		Artikelnummer
Placa de ventosa (superior)	VCSP-O 128x75x19.5 RB AL	10.01.12.05232
Marco obturador (inferior)	VCDR 166x113x6.6 VCBL-K1	10.01.12.03629
Junta tórica	O-RING 50x2.5 NBR-70	10.07.08.00073
Tamiz redondo	SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07	10.07.01.00211
Tornillo cilíndrico	SCHR 4762 M10x30 ST-8.8 VZ	20.01.02.02003
Unidad de sujeción	KLEM-EINH 69.5x28.5x12.5 VCMC-K1	10.01.12.04835
Perfil hermetizante (metro)	DI-PROF 4x6 MOS NK-20 HR	10.07.04.00054



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.05322