

Art.-Nr.: 10.01.12.05322



Dati tecnici

Attributo	Valore
Altezza H	125,00 mm
Disposizione	inseribile 360°/15°
Dimensione (lxl)	128x75
Forma	Heavy Duty

VCBL-K1-HD 128x75x125 S-360-15


Il blocco di aspirazione VCBL-K1-HD viene fornito montato. Il prodotto è composto da:

- Piastra di aspirazione sostituibile con profilo di tenuta, disponibile in varie dimensioni
- Corpo base in alluminio con blocco meccanico

Pezzi di ricambio disponibili: profilo di tenuta, piastra di aspirazione

Accessori disponibili: bloccaggio

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Lunghezza L1	170,00 mm
Lunghezza L	75,00 mm
Larghezza B1	128,00 mm
Larghezza B	128,00 mm
Altezza H1	132,00 mm
Altezza H	125,00 mm

Dati di costruzione VCBL-K1-HD 128x75x125 S-360-15



Blocco di aspirazione

VCBL-K1-HD 128x75x125 S-360-15



Art.-Nr.: 10.01.12.05322



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.12.05322



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.12.05322

Typ		Artikelnummer
Piastra di aspirazione (superiore)	VCSP-O 128x75x19.5 RB AL	10.01.12.05232
Bordi di tenuta (inferiore)	VCDR 166x113x6.6 VCBL-K1	10.01.12.03629
O-Ring	O-RING 50x2.5 NBR-70	10.07.08.00073
Filtro tondo	SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07	10.07.01.00211
Vite a testa cilindrica	SCHR 4762 M10x30 ST-8.8 VZ	20.01.02.02003
Unità di fissaggio	KLEM-EINH 69.5x28.5x12.5 VCMC-K1	10.01.12.04835
Profilo di tenuta (metro)	DI-PROF 4x6 MOS NK-20 HR	10.07.04.00054



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.05322