


Art.-Nr.: 10.01.12.05323

**Datos técnicos**

| Atributo         | Valor               |
|------------------|---------------------|
| Altura H         | 125,00 mm           |
| Disposición      | enchufable 360°/15° |
| Dimensión (LxAn) | 170x128             |
| Forma            | Heavy duty          |


VCBL-K1-HD 170x128x125 S-360-15

La ventosa de bloque VCBL-K1-HD se suministra montada. El producto consta de:

- Placa de ventosa reemplazable con cordón hermetizante, disponible en varias dimensiones
- Cuerpo base de aluminio con bloqueo mecánico

Repuestos disponibles: cordón hermetizante, placa de ventosa

Accesorios disponibles: fijación

**Datos de diseño**

| Atributo    | Valor     |
|-------------|-----------|
| Longitud L1 | 170,00 mm |
| Longitud L  | 170,00 mm |
| Anchura B1  | 128,00 mm |
| Anchura B   | 128,00 mm |
| Altura H1   | 132,00 mm |
| Altura H    | 125,00 mm |

Datos de diseño VCBL-K1-HD 170x128x125 S-360-15



Ventosa de bloque

## VCBL-K1-HD 170x128x125 S-360-15



Art.-Nr.: 10.01.12.05323



### Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.12.05323](http://www.schmalz.com/10.01.12.05323)



### Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.12.05323

| Typ                         |                                  | Artikelnummer  |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| Placa de ventosa (superior) | VCSP-O 170x128x19.5 RB AL        | 10.01.12.05226 |
| Marco obturador (inferior)  | VCDR 166x113x6.6 VCBL-K1         | 10.01.12.03629 |
| Junta tórica                | O-RING 50x2.5 NBR-70             | 10.07.08.00073 |
| Tamiz redondo               | SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07     | 10.07.01.00211 |
| Tornillo cilíndrico         | SCHR 4762 M10x30 ST-8.8 VZ       | 20.01.02.02003 |
| Unidad de sujeción          | KLEM-EINH 69.5x28.5x12.5 VCMC-K1 | 10.01.12.04835 |
| Perfil hermetizante (metro) | DI-PROF 4x6 MOS NK-20 HR         | 10.07.04.00054 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.05323](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.05323)