


Art.-Nr.: 10.01.12.05324



Технические данные

Attribute	Value
Высота Н	125.00 mm
Аранжировка	Подключаемый 360°/15
Размеры (ДxШ)	128x60
Форма	Тяжёлая нагрузка

VCBL-K1-HD 128x60x125 S-360-15


Вакуумный блок VCBL-K1-HD поставляется в собранном виде. Изделие состоит из:

- Сменная всасывающая пластина с уплотнительной прокладкой, доступная в различных размерах
- Основной корпус из алюминия с механическим зажимом

Доступные запасные части: уплотнительная прокладка, всасывающая пластина

Доступные аксессуары: зажим

Конструктивные данные



Attribute	Value
Длина L1	170.00 mm
Длина L	60.00 mm
Ширина B1	128.00 mm
Ширина B	128.00 mm
Высота H1	132.00 mm
Высота H	125.00 mm

Конструктивные данные VCBL-K1-HD 128x60x125 S-360-15



Блочная присоска

VCBL-K1-HD 128x60x125 S-360-15



Art.-Nr.: 10.01.12.05324



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.05324



Данные для заказа запасных частей 10.01.12.05324

Тип		Номер товара
Вакуумная плита (прямоугольная)	VCSP-O 128x60x19.5 RB AL	10.01.12.05310
Уплотнительная рамка (низ)	VCDR 166x113x6.6 VCBL-K1	10.01.12.03629
O-уплотнительное кольцо	O-RING 50x2.5 NBR-70	10.07.08.00073
Сетчатый фильтр, круглые	SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07	10.07.01.00211
Винтовой наконечник	SCHR 4762 M10x30 ST-8.8 VZ	20.01.02.02003
Зажимное устройство	KLEM-EINH 69.5x28.5x12.5 VCMC-K1	10.01.12.04835
Профиль уплотнения (метры)	DI-PROF 4x6 MOS NK-20 HR	10.07.04.00054



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.05324