

Art.-Nr.: 10.01.12.05325

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Yükseklik H	125.00 mm
Düzenleme	360°/15° yerleştirilebilir
Ek fonksiyon vakum bloğu	Algılama valfi
Boyutlar (LxW)	128x75
Şekil	Ağır Hizmet


VCBL-K2-HD 128x75x125 S-360-15 TV

VCBL-K2-HD vakum bloğu monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

- Farklı boyutlarda mevcut, sızdırmazlık kordonlu, genişletilebilir ve değiştirilebilir vakum plakası
- Alüminyumdan yapılmış taban gövdesi, isteğe bağlı olarak mekanik kelepçe ile

Mevcut yedek parçalar: Sızdırmazlık kablosu, vakum plakası

Mevcut aksesuarlar: Sıkıştırma

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	170.00 mm
Uzunluk L	75.00 mm
Genişlik B1	128.00 mm
Genişlik B	128.00 mm
Yükseklik H1	132.00 mm
Yükseklik H	125.00 mm

Tasarım verileri VCBL-K2-HD 128x75x125 S-360-15 TV



Art.-Nr.: 10.01.12.05325

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.05325**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.12.05325**

Typ	Artikelnummer
Sıkıştırma ünitesi	KLEM-EINH 70x24.5x4.5 VCMC-K2
	10.01.12.04255

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.12.05325**

Typ	Artikelnummer
Vakum plakası (üst)	VCSP-O 128x75x19.5 RB AL
Sızdırmazlık çerçevesi (alt)	VCDR 166x113x6.6 VCSP
O-ring	O-RING 50x2.5 NBR-70
Temas Valfi	TV D9 4.3
Machine screw	SCHR 4762 M10x30 ST-8.8 VZ
Sızdırmazlık profili (metre)	DI-PROF 4x6 MOS NK-20 HR
	10.07.04.00054

