

Art.-Nr.: 10.01.12.05326

**Технические данные**

Attribute	Value
Высота H	125.00 mm
Аранжировка	Подключаемый 360°/15
Функция блочной присоски	сенсорный клапан
Размеры (ДxШ)	128x60
Форма	Тяжёлая нагрузка


VCBL-K2-HD 128x60x125 S-360-15 TV

Вакуумный блок VCBL-K2-HD поставляется в собранном виде. Изделие состоит из:

- Расширяемая и сменная всасывающая пластина с уплотнительной прокладкой, доступная в различных размерах
- Основной корпус из алюминия, опционально с механическим зажимом

Доступные запасные части: уплотнительная прокладка, всасывающая пластина

Доступные аксессуары: зажим

Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L1	170.00 mm
Длина L	60.00 mm
Ширина B1	128.00 mm
Ширина B	128.00 mm
Высота H1	132.00 mm
Высота H	125.00 mm

Конструктивные данные VCBL-K2-HD 128x60x125 S-360-15 TV



Art.-Nr.: 10.01.12.05326

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.05326**Заказать аксессуары для данных 10.01.12.05326**

Тип	Номер товара
Зажимное устройство	KLEM-EINH 70x24.5x4.5 VCMC-K2
	10.01.12.04255

**Данные для заказа запасных частей 10.01.12.05326**

Тип	Номер товара
Вакуумная плита (прямоугольная)	VCSP-O 128x60x19.5 RB AL
Уплотнительная рамка (низ)	VCDR 166x113x6.6 VCSP
О-уплотнительное кольцо	O-RING 50x2.5 NBR-70
Сенсорный клапан	TV D9 4.3
Винтовой наконечник	SCHR 4762 M10x30 ST-8.8 VZ
Профиль уплотнения (метры)	DI-PROF 4x6 MOS NK-20 HR
	10.01.12.05310
	10.01.12.02191
	10.07.08.00073
	10.01.12.02514
	20.01.02.02003
	10.07.04.00054

