


Art.-Nr.: 10.01.12.05328

**Teknik veriler**

| Attribute                | Value                      |
|--------------------------|----------------------------|
| Yükseklik H              | 125.00 mm                  |
| Düzenleme                | 360°/15° yerleştirilebilir |
| Ek fonksiyon vakum bloğu | Algılama valfi             |
| Boyutlar (LxW)           | 128x75                     |
| Şekil                    | Ağır Hizmet                |

VCBL-K1-HD 128x75x125 S-360-15 TV

VCBL-K1-HD vakum bloğu monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:


- Sızdırmazlık contalı değiştirilebilir vakum plakası, çeşitli boyutlarda mevcuttur
- Mekanik kelepçeli alüminyumdan yapılmış ana gövde

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık contası, vakum plakası

Mevcut aksesuarlar: kelepçeleme

**Tasarım verileri**

| Attribute    | Value     |
|--------------|-----------|
| Uzunluk L1   | 170.00 mm |
| Uzunluk L    | 75.00 mm  |
| Genişlik B1  | 128.00 mm |
| Genişlik B   | 128.00 mm |
| Yükseklik H1 | 132.00 mm |
| Yükseklik H  | 125.00 mm |



Tasarım verileri VCBL-K1-HD 128x75x125 S-360-15 TV



Art.-Nr.: 10.01.12.05328

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.12.05328](http://www.schmalz.com/10.01.12.05328)**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.12.05328**

| Typ                          |                                  | Artikelnummer  |
|------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Vakum plakası (üst)          | VCSP-O 128x75x19.5 RB AL         | 10.01.12.05232 |
| Sealing frame (bottom)       | VCDR 166x113x6.6 VCBL-K1         | 10.01.12.03629 |
| O-ring                       | O-RING 50x2.5 NBR-70             | 10.07.08.00073 |
| Temas Valfi                  | TV D9 4.3                        | 10.01.12.02514 |
| Machine screw                | SCHR 4762 M10x30 ST-8.8 VZ       | 20.01.02.02003 |
| Sıkıştırma ünitesi           | KLEM-EINH 69.5x28.5x12.5 VCMC-K1 | 10.01.12.04835 |
| Sızdırmazlık profili (metre) | DI-PROF 4x6 MOS NK-20 HR         | 10.07.04.00054 |

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.05328](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.05328)