

**Dati tecnici**

Dimensione (LxI)	175 x 175
Tipo di tubo flessibile di design	Tubo flessibile D = 8 d = 6
Lunghezza L	175,00 mm
Larghezza B	175,00 mm
Altezza H	22,00 mm
Superficie di base	175 x 175 mm


ISQB-G 175x175x22

Il sistema modulare Innospann può essere costituito da due moduli base:

- Innospann Mono-Base ISMB o Innospann Quad-Base ISQB
- Ventosa Innospann ISCUP

Le diverse versioni degli articoli possono essere liberamente combinate ed estese. Cup, Mono-Base e anelli intermedi sono forniti separatamente.

Parti di ricambio disponibili: vedere famiglia di prodotti accessori e parti di ricambio Innospann

**Dati di costruzione**

Lunghezza L	175,00 mm
Larghezza B	175,00 mm
Altezza H	22,00 mm
Diametro interno d	60,00 mm

Dati di costruzione ISQB-G 175x175x22

Art.-Nr.: 10.01.15.00007

**Dati tecnici**

Peso	0,994 kg
------	----------

**Dati di ordinazione accessori 10.01.15.00007**

Typ		Numero articolo
Cup	ISCUP Cup 1 80x80x30	10.01.15.00003
Cup	ISCUP Cup 2 80x40x30	10.01.15.00004
Cup	ISCUP Cup 3 80x28x30	10.01.15.00005

**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.15.00007**

Typ		Numero articolo
Spago di tenuta	DI-SCHN 8 MOS EPDM-20	10.07.04.00002

