



Données techniques

Dimension (Lxl)	175 x 175
Type de tuyau de construction	Tuyau D = 8 d = 6
Longueur L	175,00 mm
Largeur B	175,00 mm
Hauteur H	22,00 mm
Surface de base	175 x 175 mm


ISQB-G 175x175x22

Le système modulaire Innospann peut être constitué de deux modules de base :

- Innospann Mono-Base ISMB ou Innospann Quad-Base ISQB
- Blocs ventouses Innospann ISCUP

Les différentes versions des articles peuvent être librement combinées et étendues. La ventouse, la base et les bagues intermédiaires sont fournis séparément.

Pièces de rechange disponibles : voir famille de produits accessoires et pièces de rechange Innospann



Données de construction

Longueur L	175,00 mm
Largeur B	175,00 mm
Hauteur H	22,00 mm
Diamètre intérieur d	60,00 mm

Données de construction ISQB-G 175x175x22

Art.-Nr.: 10.01.15.00007

**Données techniques**

Poids propre

0,994 kg

**Données de commande accessoires 10.01.15.00007**

Typ		Nombre d'article
Cup	ISCUP Cup 1 80x80x30	10.01.15.00003
Cup	ISCUP Cup 2 80x40x30	10.01.15.00004
Cup	ISCUP Cup 3 80x28x30	10.01.15.00005

**Données de commande pièces d'usure 10.01.15.00007**

Typ		Nombre d'article
Fil d'étanchéité	DI-SCHN 8 MOS EPDM-20	10.07.04.00002

