



ISMB-G 80x80x55

Il sistema modulare Innospann può essere costituito da due moduli base:


- Innospann Mono-Base ISMB o Innospann Quad-Base ISQB
- Ventosa Innospann ISCUP

Le diverse versioni degli articoli possono essere liberamente combinate ed estese. Cup, Mono-Base e anelli intermedi sono forniti separatamente.

Parti di ricambio disponibili: vedere famiglia di prodotti accessori e parti di ricambio Innospann

Dati tecnici

Attributo	Valore
Dimensione (lxl)	80 x 80
Tipo di tubo flessibile di design	Tubo flessibile D = 8 d = 6
Lunghezza L	80,00 mm
Larghezza B	80,00 mm
Altezza H	55,00 mm
Superficie di base	80 x 80 mm



Dati di costruzione ISMB-G 80x80x55

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	80,00 mm
Larghezza B	80,00 mm
Altezza H	55,00 mm
Diametro esterno D	6,00 mm
Diametro interno d	60,00 mm



ISMB-G 80x80x55



Art.-Nr.: 10.01.15.00128



Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	0,458 kg



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.15.00128



Dati di ordinazione accessori 10.01.15.00128

Typ		Numero articolo
Cup	ISCUP Cup 1 80x80x30	10.01.15.00003
Cup	ISCUP Cup 2 80x40x30	10.01.15.00004
Cup	ISCUP Cup 3 80x28x30	10.01.15.00005

