


Art.-Nr.: 10.01.15.00128

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Dimensión (LxAn)	80 x 80
Tipo de tubo flexible de diseño	Tubo flexible D = 8 d = 6
Longitud L	80,00 mm
Anchura B	80,00 mm
Altura H	55,00 mm
Superficie	80 x 80 mm


ISMB-G 80x80x55

El sistema modular de Innospann se puede construir a partir de dos módulos básicos:

- Innospann Mono-Base ISMB o Innospann Quad-Base ISQB
- Ventosa Innospann ISCUP

Las diferentes versiones de los artículos se pueden combinar y ampliar libremente. La boca, la base y los anillos intermedios se suministran por separado.

Repuestos disponibles: consulte la gama de productos accesorios y repuestos Innospann

**Datos de diseño**

Atributo	Valor
Longitud L	80,00 mm
Anchura B	80,00 mm
Altura H	55,00 mm
Diámetro exterior D	6,00 mm
Diámetro interior d	60,00 mm

Datos de diseño ISMB-G 80x80x55



Art.-Nr.: 10.01.15.00128

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Peso	0,458 kg

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.15.00128

**Datos de pedido accesorios 10.01.15.00128**

Typ		Número de artículo
Boca	ISCUP Cup 1 80x80x30	10.01.15.00003
Boca	ISCUP Cup 2 80x40x30	10.01.15.00004
Boca	ISCUP Cup 3 80x28x30	10.01.15.00005

