


**ISMB-G 80x80x70**

Art.-Nr.: 10.01.15.00156



ISMB-G 80x80x70

**Datos técnicos**


Atributo	Valor
Dimensión (LxAn)	80 x 80
Tipo de tubo flexible de diseño	Tubo flexible D = 8 d = 6
Longitud L	80,00 mm
Anchura B	80,00 mm
Altura H	70,00 mm
Superficie	80 x 80 mm

El sistema modular de Innospann se puede construir a partir de dos módulos básicos:

- Innospann Mono-Base ISMB o Innospann Quad-Base ISQB
- Ventosa Innospann ISCUP

Las diferentes versiones de los artículos se pueden combinar y ampliar libremente. La boca, la base y los anillos intermedios se suministran por separado.

Repuestos disponibles: consulte la gama de productos accesorios y repuestos Innospann



Datos de diseño ISMB-G 80x80x70

**Datos de diseño**

Atributo	Valor
Longitud L	80,00 mm
Anchura B	80,00 mm
Altura H	70,00 mm
Diámetro exterior D	6,00 mm
Diámetro interior d	60,00 mm


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.15.00156](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.15.00156)

Mono-Base

# ISMB-G 80x80x70



Art.-Nr.: 10.01.15.00156



## Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	0,418 kg



## Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.15.00156](http://www.schmalz.com/10.01.15.00156)



## Datos de pedido accesorios 10.01.15.00156

Typ	Número de artículo
Boca	10.01.15.00003
Boca	10.01.15.00004
Boca	10.01.15.00005



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.15.00156](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.15.00156)

2