


Art.-Nr.: 10.01.15.00184



Datos técnicos

Atributo	Valor
Dimensión (LxAn)	175 x 175
Anchura de ranura recomendada x profundidad de ranura [mm]	5/7
Longitud L	175,00 mm
Anchura B	175,00 mm
Altura H	7,00 mm
Rejilla	30/50


ISAP-R 175x175x7 30/50

La Adapter-Plate ISAP-R se suministra montada. El producto consiste en:

- Placa base de acero
- Tapones magnéticos para cerrar las tomas de vacío

Repuestos disponibles: tapón magnético

Accesorios disponibles: Mono-Base, boca de ventosa



Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	175,00 mm
Anchura B	175,00 mm
Altura H	7,00 mm

Datos de diseño ISAP-R 175x175x7 30/50



Art.-Nr.: 10.01.15.00184

**Documentación adicional**Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.15.00184**Pedir accesorios de datos 10.01.15.00184**

Typ		Artikelnummer
Boca	ISCUP Cup 1 80x80x30	10.01.15.00003
Boca	ISCUP Cup 2 80x40x30	10.01.15.00004
Boca	ISCUP Cup 3 80x28x30	10.01.15.00005
Mono-Base	ISMB 80x80x8	10.01.15.00188
Tapón magnético	ISMST 19-7 4ISMST	10.01.14.00847

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.15.00184**

Typ		Artikelnummer
Tapón magnético	ISMST 19-7 4ISMST	10.01.14.00847

**Datos para pedido de piezas de desgaste 10.01.15.00184**

Typ		Artikelnummer
Marco obturador	ISDR 167x167x9.3 NBR-55	10.01.15.00182

