**Teknik veriler**

Attribute	Value
Boyutlar (LxW)	175x175
Önerilen yuva genişliği x yuva derinliği [mm]	5/7
Uzunluk L	175.00 mm
Genişlik B	175.00 mm
Yükseklik H	7.00 mm
Izgara	30/50


ISAP-R 175x175x7 30/50

ISAP-R adaptör plakası monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

- Çelikten yapılmış taban plakası
- Vakum açıklıklarını kapatmak için sızdırmazlık mıknatısları

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık mıknatısı

Mevcut aksesuarlar: Mono-Base, vantuz

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L	175.00 mm
Genişlik B	175.00 mm
Yükseklik H	7.00 mm

Tasarım verileri ISAP-R 175x175x7 30/50



Art.-Nr.: 10.01.15.00184

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.15.00184**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.15.00184**

Typ		Artikelnummer
Vantuz	ISCUP Cup 1 80x80x30	10.01.15.00003
Vantuz	ISCUP Cup 2 80x40x30	10.01.15.00004
Vantuz	ISCUP Cup 3 80x28x30	10.01.15.00005
Mono-Baz	ISMB 80x80x8	10.01.15.00188
Manyetik kapak	ISMST 19-7 4ISMST	10.01.14.00847

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.15.00184**

Typ		Artikelnummer
Manyetik kapak	ISMST 19-7 4ISMST	10.01.14.00847

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.15.00184**

Typ		Artikelnummer
Sızdırmazlık çerçevesi	ISDR 167x167x9.3 NBR-55	10.01.15.00182

