


Art.-Nr.: 10.01.15.00184

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Dimensione (lxl)	175 x 175
Larghezza della scanalatura raccomandata x profondità della scanalatura [mm]	5/7
Lunghezza L	175,00 mm
Larghezza B	175,00 mm
Altezza H	7,00 mm
Griglia	30/50


ISAP-R 175x175x7 30/50

L'Adapter-Plate ISAP-R viene consegnata assemblata. Il prodotto è costituito da:

- Piastra di base in acciaio
- Magnete di chiusura per la chiusura delle aperture per il vuoto

Parti di ricambio disponibili: magnete di chiusura

Accessori disponibili: Mono-Base, ventosa

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L	175,00 mm
Larghezza B	175,00 mm
Altezza H	7,00 mm

Dati di costruzione ISAP-R 175x175x7 30/50



Art.-Nr.: 10.01.15.00184

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.15.00184](http://www.schmalz.com/10.01.15.00184)**Ordinare gli accessori dati 10.01.15.00184**

Typ		Artikelnummer
Cup	ISCUP Cup 1 80x80x30	10.01.15.00003
Cup	ISCUP Cup 2 80x40x30	10.01.15.00004
Cup	ISCUP Cup 3 80x28x30	10.01.15.00005
Mono-Base	ISMB 80x80x8	10.01.15.00188
Magnete di chiusura	ISMST 19-7 4ISMST	10.01.14.00847

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.15.00184**

Typ		Artikelnummer
Magnete di chiusura	ISMST 19-7 4ISMST	10.01.14.00847

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.15.00184**

Typ		Artikelnummer
Bordi di tenuta	ISDR 167x167x9.3 NBR-55	10.01.15.00182

