


Art.-Nr.: 10.01.15.00184

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Dimension (Lxl)	175 x 175
Largeur de la fente recommandée x profondeur de la fente [mm]	5/7
Longueur L	175,00 mm
Largeur B	175,00 mm
Hauteur H	7,00 mm
Grille	30/50


ISAP-R 175x175x7 30/50

La plaque d'adaptation ISAP-R est livrée montée. Le produit se compose de :

- Embase en acier
- Bouchon magnétiques pour la fermeture des ouvertures de vide

Pièces de rechange disponibles : bouchons magnétique

Accessoires disponibles : Mono-Base, bloc ventouse

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L	175,00 mm
Largeur B	175,00 mm
Hauteur H	7,00 mm

Données de construction ISAP-R 175x175x7 30/50



Art.-Nr.: 10.01.15.00184

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.15.00184**Données de commande des accessoires 10.01.15.00184**

Typ		Artikelnummer
Cup	ISCUP Cup 1 80x80x30	10.01.15.00003
Cup	ISCUP Cup 2 80x40x30	10.01.15.00004
Cup	ISCUP Cup 3 80x28x30	10.01.15.00005
Mono-Base	ISMB 80x80x8	10.01.15.00188
Aimants d'obturation	ISMST 19-7 4ISMST	10.01.14.00847

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.15.00184**

Typ		Artikelnummer
Aimants d'obturation	ISMST 19-7 4ISMST	10.01.14.00847

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.15.00184**

Typ		Artikelnummer
cadre d'étanchéité	ISDR 167x167x9.3 NBR-55	10.01.15.00182

