

**Teknik veriler**

| Attribute      | Value    |
|----------------|----------|
| Boyutlar (LxW) | 80 x 28  |
| Uzunluk L      | 80.00 mm |
| Geniřlik B     | 28.00 mm |
| Yükseklik H    | 16.00 mm |


**ISCUP Cup 3 80x28x16**

Innospann modüler sistemi iki temel modülden oluşturulabilir:

- Innospann Mono-Base ISMB veya Innospann Quad-Base ISQB
- Innospann Vantuz ISCUP

Ürünlerin farklı versiyonları serbestçe birleştirilebilir ve genişletilebilir. Bardak, taban ve ara halkalar ayrı olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: Innospann aksesuarlarına ve yedek parçalarına bakınız

**Tasarım verileri**

| Attribute   | Value    |
|-------------|----------|
| Uzunluk L   | 80.00 mm |
| Geniřlik B  | 28.00 mm |
| Yükseklik H | 16.00 mm |
| İç çap d    | 60.00 mm |

**Tasarım verileri ISCUP Cup 3 80x28x16**

Art.-Nr.: 10.01.15.00211

**Teknik veriler**

| Attribute | Value    |
|-----------|----------|
| Ağırlık   | 0.058 kg |

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.15.00211](http://www.schmalz.com/10.01.15.00211)**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.15.00211**

| Typ    | Artikelnummer                       |
|--------|-------------------------------------|
| O-ring | O-RING 48x2 CR-70<br>10.07.08.00468 |

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.15.00211**

| Typ                          | Artikelnummer                               |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Sızdırmazlık profili (metre) | DI-PROF 4x10 MOS EPDM HR<br>10.01.15.00062  |
| Sızdırmazlık çerçevesi       | ISDR 81x31x12 Cup 3 NK-50<br>10.01.15.00022 |
| Sürtünme plakası             | ISRPL 66x14x8.5<br>10.01.15.00019           |

