


Art.-Nr.: 10.01.15.00279

**Dati tecnici**


Attributo	Valore
Larghezza della scanalatura raccomandata x profondità della scanalatura [mm]	5/7
Lunghezza L	130,00 mm
Larghezza B	130,00 mm
Altezza H	16,00 mm
Griglia	30/40
per	Sistemi per piano grigliato
Altezza di lavoro H (AH)	45,00 mm

AP-R-130x130x16-30/40

L'Adapter-Plate AP-R viene consegnato assemblato. Il prodotto è costituito da:

- Corpo base in alluminio
- Bordi di tenuta inferiore

Accessori disponibili: blocchi di aspirazione VCBL-B

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L	130,00 mm
Larghezza B	130,00 mm
Altezza H	16,00 mm

Dati di costruzione AP-R-130x130x16-30/40

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.15.00279WWW.SCHMALZ.COM/10.01.15.00279

Art.-Nr.: 10.01.15.00279

**Ordinare gli accessori dati 10.01.15.00279**

Typ		Artikelnummer
Blocco di aspirazione	VCBL-B 140x130x29 TV	10.01.12.03165
Blocco di aspirazione	VCBL-B 125x75x29 TV	10.01.12.03166
Blocco di aspirazione	VCBL-B 120x50x29 TV	10.01.12.03167
Blocco di aspirazione	VCBL-B 130x30x29 TV	10.01.12.03168
Blocco di aspirazione	VCBL-B 140x130x48 TV	10.01.12.03169
Blocco di aspirazione	VCBL-B 125x75x48 TV	10.01.12.03170
Blocco di aspirazione	VCBL-B 120x50x48 TV	10.01.12.03171
Blocco di aspirazione	VCBL-B 130x30x48 TV	10.01.12.03172
Blocco di aspirazione	VCBL-B 140x130x74 TV	10.01.12.03173
Blocco di aspirazione	VCBL-B 125x75x74 TV	10.01.12.03174
Blocco di aspirazione	VCBL-B 120x50x74 TV	10.01.12.03175
Blocco di aspirazione	VCBL-B 130x30x74 TV	10.01.12.03176

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.15.00279**

Typ		Artikelnummer
Bordi di tenuta	ISDR 120x120x13.5 R 30/40	10.01.15.00353

