


Art.-Nr.: 10.01.15.00279



Технические данные


Attribute	Value
Рекомендуемая ширина паза x глубина паза [мм]	5/7
Длина L	130.00 mm
Ширина B	130.00 mm
Высота H	16.00 mm
Сетка	30/40
для	Системы для матричных столов
Рабочая высота H (АН)	45.00 mm

AP-R-130x130x16-30/40

Адаптерная плита AP-R поставляется в смонтированном виде. В комплект поставки продукта входят:

- базовый корпус из алюминия
- нижняя уплотнительная рамка

Доступные принадлежности: блочный присос VCBL-B



Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L	130.00 mm
Ширина B	130.00 mm
Высота H	16.00 mm

Конструктивные данные AP-R-130x130x16-30/40



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.15.00279

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.15.00279

Art.-Nr.: 10.01.15.00279

Заказать аксессуары для данных **10.01.15.00279**

Тип		Номер товара
Блочная присоска	VCBL-B 140x130x29 TV	10.01.12.03165
Блочная присоска	VCBL-B 125x75x29 TV	10.01.12.03166
Блочная присоска	VCBL-B 120x50x29 TV	10.01.12.03167
Блочная присоска	VCBL-B 130x30x29 TV	10.01.12.03168
Блочная присоска	VCBL-B 140x130x48 TV	10.01.12.03169
Блочная присоска	VCBL-B 125x75x48 TV	10.01.12.03170
Блочная присоска	VCBL-B 120x50x48 TV	10.01.12.03171
Блочная присоска	VCBL-B 130x30x48 TV	10.01.12.03172
Блочная присоска	VCBL-B 140x130x74 TV	10.01.12.03173
Блочная присоска	VCBL-B 125x75x74 TV	10.01.12.03174
Блочная присоска	VCBL-B 120x50x74 TV	10.01.12.03175
Блочная присоска	VCBL-B 130x30x74 TV	10.01.12.03176

Данные для заказа быстроизнашивающихся деталей **10.01.15.00279**

Тип		Номер товара
Уплотнительная рамка	ISDR 120x120x13.5 R 30/40	10.01.15.00353

